


No: 20132-116

## APC-Applikator 500 A



### Abmessungen und Gewicht

Maße	Ø 2,3 mm
Länge	500 mm

### Basisfeatures

Flexibilität	starr
Auslassformen	A = Axial Beam
Form / Ausprägung	A

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp