

No: 20195-144

## Einsatz für LAP-Zange



### Abmessungen und Gewicht

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nadellänge        | 340 mm |
| Schaftdurchmesser | 5 mm   |
| Länge             | 340 mm |

### Basisfeatures

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Form / Ausprägung | gefenstert |
|-------------------|------------|

### Oberfläche

Fassflächen

### Reinigung und Aufbereitung

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Maschinelle Reinigung       | max 95 °C  |
| Sterilisation im Autoklaven | max 134 °C |

### Normen

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Klassifizierung nach 93/42 EWG | IIb |
| Schutzklasse nach EN 60 601-1  |     |
| Typ nach EN 60 601-1           |     |

### Weitere Produkthinweise

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Verpackungseinheit        | 1 Stück  |
| Maximale Betriebsspannung | 0.25 kVp |