

No: 20191-358



Schaftverlängerung

Abmessungen und Gewicht

| | |
|-------------------|--------|
| Maße | ø 4 mm |
| Schaftdurchmesser | 4 mm |
| Länge | 40 mm |

Oberfläche

| | |
|-----------|-----------------|
| Isolation | Schaft isoliert |
|-----------|-----------------|

Reinigung und Aufbereitung

| | |
|-----------------------------|------------|
| Maschinelle Reinigung | max 95 °C |
| Sterilisation im Autoklaven | max 134 °C |

Normen

| | |
|--------------------------------|-----|
| Klassifizierung nach 93/42 EWG | Ila |
| Schutzklasse nach EN 60 601-1 | |
| Typ nach EN 60 601-1 | |

Weitere Produkthinweise

| | |
|---------------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Maximale Betriebsspannung | 4 kVp |