

No: 20191-358



## Schaftverlängerung

### Abmessungen und Gewicht

Maße	ø 4 mm
Schaftdurchmesser	4 mm
Länge	40 mm

### Oberfläche

Isolation	Schaft isoliert
-----------	-----------------

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 134 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	Ila
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	4 kVp