

No: 20132-043

## APC-Handgriff mit 2 Tasten



### Abmessungen und Gewicht

Kabellänge mit Anschlusskabel 3 m

### Basisfeatures

Kompatibilität APC 2 / VIO, APC 300 / ICC

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung max 95 °C

Sterilisation im Autoklaven max 138 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG IIb

Schutzklasse nach EN 60 601-1

Typ nach EN 60 601-1

### Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung 4 kVp

Verpackungseinheit 1 Stück