


No: 20132-225

FiAPC-Sonde 2200 C



- Keine Aufbereitung von Sonde oder Kabel
- Niedrige Kosten pro APC-Anwendung
- Kein Gasfilterwechsel
- Plug & Play: Instrument einstecken, arbeiten
- Mehr Sicherheit vor Cross-Kontamination

Abmessungen und Gewicht

Maße	ø 2,3 mm
Länge	2.2 Meter

Basisfeatures

Flexibilität	flexibel
Auslassformen	C = Circumferential Beam
Form / Ausprägung	C
Kompatibilität	APC 300, APC 2, APC 3

Reinigung und Aufbereitung

Einmalprodukt	ja
Steril verpackt	E0

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	5 kVp
Verpackungseinheit	10 Stück