

No: 20195-228

## Pince BiClamp<sup>®</sup> LAP



- Scellage de structures en tissu fin

### Dimensions et poids

Diamètre d'emmanchement	5 mm
Longueur	340 mm
Longueur de câble	avec câble de raccordement 4 m

### Caractéristiques essentielles

Forme	Kelly
Connexion	fiche MF

### Surface

Mors	Mors striés
Revêtement	revêtement non adhésif

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	0.25 kVp