


No: 20132-110

APC-applicator 240 SC



Afmetingen en gewicht

Maten	Ø 2,3 mm
Lengte	240 mm

Basisfeatures

Flexibiliteit	star
Uitlaatvormen	S = Side Fire Spot Beam
Vorm / model	S

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp