

No: 20132-180

## APC-sonde 2200 SW



### Afmetingen en gewicht

Maten	Ø 2,3 mm
Lengte	2.2 [Meter]

### Basisfeatures

Flexibiliteit	flexible
Uitlaatvormen	SW = Side Fire Wide Beam
Vorm / model	SW

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk