

No: 20190-082

Elektrodegreep met 2 toetsen



Afmetingen en gewicht

Kabellengte	zonder aansluitkabel
Schachtdiameter	2 mm

Basisfeatures

Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Aansluiting	Standaard / Internationaal

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4 kVp