

No: 20190-066

Slim-Line elektrodegreep met 2 toetsen



Afmetingen en gewicht

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Kabellengte | met aansluitkabel 4 m |
| Schachtdiameter | 4 mm |

Basisfeatures

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Compatibiliteit | VIO, ICC, ACC, vreemde apparaten |
| Aansluiting | Internationaal |

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

| | |
|------------------------------|------------|
| Machinale reiniging | max 95 °C |
| Sterilisatie in de autoclaaf | max 138 °C |

Normen

| | |
|--|-----|
| Classificering volgens 93/42 EEG | IIb |
| Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1 | |
| Type volgens EN 60 601-1 | |

Verdere productaanwijzingen

| | |
|---------------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 Stuk |
| Maximale bedrijfsspanning | 6 kVp |