


No: 20132-224

## FiAPC-sonde 2200 SC



- Geen voorbereiding voor hergebruik van sonde of kabel
- Daardoor lage kosten per APC-toepassing
- Geen gasfilterwissel
- Plug & Play: instrument inpluggen, werken
- Meer bescherming tegen cross-contaminatie

Afmetingen en gewicht	
Maten	∅ 2,3 mm
Lengte	2.2 [Meter]
Basisfeatures	
Flexibiliteit	flexible
Uitlaatvormen	SC = Side Fire Conical Beam
Vorm / model	SC
Compatibiliteit	[APC 300, APC 2, APC 3]
Reiniging en voorbereiding voor hergebruik	
Wegwerpproduct	ja
Steriel verpakt	E0
Normen	
Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	
Verdere productaanwijzingen	
Maximale bedrijfsspanning	5 kVp
Verpakkingseenheid	10 Stuk