

No: 20190-104

Slim-Line elektrodegreep met wip



Afmetingen en gewicht

Kabellengte	met aansluitkabel 4 m
Schachtdiameter	2.35 mm

Basisfeatures

Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Aansluiting	Standaard

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4 kVp